

Spojni kabel

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Materijali	TPU
------------	-----

Materijal ulivenog tijela	TPU
---------------------------	-----

Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



E70047



Spojni kabel

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

