




Kabel spoja Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC437
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,108
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		FKM
Broj ulaza razdjelne kutije		2
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Kabel spoja Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Električni priključak


Kabel: 1 m, PUR, crno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač C

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



Električni priključak - utičnica A

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



E70063



Kabel spoja Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Električni priključak - utičnica B

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

