


E70064



Kabel spoja Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	132,6
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		FKM
Broj ulaza razdjelne kutije		2

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Kabel spoja Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Električni priključak


Kabel: 1,5 m, PUR, crno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač C

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



Električni priključak - utičnica A

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



E70064



Kabel spoja Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Električni priključak - utičnica B

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

