



Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAA041--S0002A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona	da; (VDR)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	15 x 15 x 46,5
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Žuto
--------	-------	---------------

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	vijak
	Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAA041--S0002A03STGH030MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

