



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S01,5A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona		da; (VDR)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	vijak
	Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S01,5A03STGH030MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste C, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

