


Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Alternativni artikli: E75005

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Dizajn	AS-i
--------	------

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	17,9
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA

Opaske

Opaske	upute za instalaciju Prvo odvojite instalaciju (narančastu) od konektora pomicanja izolacije. Umetnite kabel u instalaciju i ponovno je zatvorite. Vijkom ponovno pričvrstite konektor pomicanja izolacije.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

	kada se spoji na žuti plosnati kabel sučelja AS-i
1	AS-i +
3	AS-i -
	kada se spoji na crni plosnati kabel
1	+24V DC
3	0V

E70096



Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabla sučelja AS

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA

