


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGL070PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E70142

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	29 x 29 x 71
Materijali		PBT
Materijal ulivenog tijela		PBT
Zaporna matica materijala		PBT

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOGL070PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 10...12 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PBT



Priključak

