


## Spojni kabel

VDOGH040MSS00,3A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC040

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Električni podaci

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Radni napon | [V] | 10...30 DC |
|-------------|-----|------------|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| Zaštita |  | IP 67 |
|---------|--|-------|

## Mehanički podaci

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| Dimenzije | [mm] | 15 x 15 x 42 |
|-----------|------|--------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materijali |  | TPU |
|------------|--|-----|

|                           |  |     |
|---------------------------|--|-----|
| Materijal ulivenog tijela |  | TPU |
|---------------------------|--|-----|

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| Zaporna matica materijala |  | Mjed, niklovano |
|---------------------------|--|-----------------|

## Opaske

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Količina pakiranja |  | 1 kom. |
|--------------------|--|--------|

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano






## Spojni kabel

VDOGH040MSS00,3A03STGH030MSS

### Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

