



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040MS-0005A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 52
-----------	------	--------------

Materijali		PA
------------	--	----

Materijal ulivenog tijela		PA
---------------------------	--	----

Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E70121



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040MS-0005A03

Priključak

