




Spojni kabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 42
Materijali		TPU; PBT
Materijal ulivenog tijela		TPU / PBT
Zaporna matica materijala		PBT / PA
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PBT; Zaključavanje: PBT



E70124




Spojni kabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PBT; Zaključavanje: PA

