


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOKL070PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E70142

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...100
---------------------	------	-----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	29 x 29 x 66
-----------	------	--------------

Materijali		PBT
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		PBT
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		PBT
---------------------------	--	-----

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOKL070PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...9,5 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PBT



Priključak

