


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGL070PLSFKPG


Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...100

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

49,4

Dimenzije

[mm]

29 x 29 x 71

Materijali

PBT

Materijal ulivenog tijela

PBT

Zaporna matica materijala

PBT

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOGL070PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 10...12 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PBT; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

