
E70158

Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona		da; (VDR)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		vijak
		Ploča za etiketiranje
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.


E70158

Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, crno, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

