

E70167




Spojni kabel s utičnicom

ADOAB030PLS0002E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E70168

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...90

Zaštita IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 43 x 26 x 35

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala PA

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E70167



Spojni kabel s utičnicom

ADOAB030PLS0002E03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 7/8", kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: PA



Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
GN/YE =	Plavo
	zeleno/žuto