




Spojni kabel s utikačem

ASTGB040PLS0002E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

|             |     |                       |
|-------------|-----|-----------------------|
| Radni napon | [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
|-------------|-----|-----------------------|

Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

Mehanički podaci

|                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| Dimenzije                 | [mm] | 26 x 26 x 55 |
| Materijali                |      | TPU          |
| Materijal ulivenog tijela |      | TPU          |
| Zaporna matica materijala |      | PA           |

Opaske

|                    |  |              |
|--------------------|--|--------------|
| Opaske             |  | Pin 2 vodeći |
| Količina pakiranja |  | 1 kom.       |

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: PA; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



# E70171



## Spojni kabel s utikačem

ASTGB040PLS0002E04

### Priključak

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |