


Spojni kabel s utikačem

ASTGB040PLS0005E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
-------------	-----	-----------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 55
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		PA

Opaske

Opaske	Pin 2 vodeći
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: PA; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



E70172



Spojni kabel s utikačem

ASTGB040PLS0005E04

Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo