


E70176



Spojivi utikač

SSTGB040ZDSFKPG



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 300 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	9

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	49,3
Dimenzije	[mm]	27 x 27 x 86
Materijal ulivenog tijela		PBT
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink

Opaske

Opaske		Pin 4 vodeći
Količina pakiranja		1 kom.

E70176



Spojivi utikač


SSTGB040ZDSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...10 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink



Priključak

