


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAL070PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11043

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...100

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materijali

PBT

Materijal ulivenog tijela

PBT

Zaporna matica materijala

PA

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E70177




Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAL070PLSFKPG

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

