


## Spojni kabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVT044

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

## Električni podaci

Radni napon

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...70

Zaštita

IP 67

## Mehanički podaci

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

## Spojni kabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



## Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Priključak



## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno

