


Y-premosnik s utikačem ventila

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštita od prenapona

da; (VDR)

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 65

Mehanički podaci

Težina

[g]

183,5

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Status prekapčanja

2 x LED, Žuto



Y-premosnik s utikačem ventila

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje


Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak - utikač

Priključak



Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





Y-premosnik s utikačem ventila

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

