


E70224



Premosni kabel s utikačem ventila

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



Primjena		
Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti	
Bez silikona	da	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona	dioda u slobodnom hodu	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita	IP 67	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	117
Materijali	TPU	
Materijal ulivenog tijela	TPU	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	vijak	
	Ploča za etiketiranje	



Premosni kabel s utikačem ventila

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, bez halogena; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: niklovana mjed

