




Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FK-Abgriff M12 2polig VA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 24 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Materijali	PA; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Brtva: FKM
Materijal ulivenog tijela	PA

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA

