


E70230



Vijčane stezaljke

Screw terminals / 6 pcs.



Električni podaci

Maks. struja opterećenja [A] 20; (2,5 mm²)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -30...100

Mehanički podaci

Težina [g] 41,7

Materijali dijelovi za nošenje struje: bakrena slitina pokositreno; PA

Zakretni moment pritezanja [Nm] 0,5

Opaske

Količina pakiranja 6 kom.

Električni priključak

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm