



Rešetkasta stezaljka

Cage clamps / 6 pcs.



Električni podaci

Maks. struja opterećenja	[A]	10; (2,5 mm ²)
--------------------------	-----	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...115
---------------------	------	-----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	41,1
Materijali		dijelovi za nošenje struje: bakrena slitina pokositreno; PA
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,5

Opaske

Količina pakiranja		6 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

0,2...2,5 mm ² ; Abisolierlänge: 9...10 mm
