


Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E70471

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci


Težina	[g]	16
Materijali	Brtva: NBR; kućište: PA; O-prsten: FKM; Vijci: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaporna matica: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); kontaktne igle: brončano pozlaćeno	

Opaske

Opaske	opsežno brtvljenje
	matica spojke drži
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



E70271



Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabla sučelja AS

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Priključak

	Plosnati kabel sučelja AS-i Žuto
1	ASi +
3	ASi -
	Plosnati kabel sučelja AS-i crno
1	+ 24 V DC
3	0 V