

Premosni kabel s utikačem ventila

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona	dioda u slobodnom hod

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	138,8
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	vijak
	Ploča za etiketiranje



Premosni kabel s utikačem ventila

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, bez halogena; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: niklovana mjed

