




Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela
sučelja AS

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Primjena		
Dizajn	AS-i / 24 V	
Električni podaci		
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Izlazi		
Električna izvedba	AS-i	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...80
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	80; (31 °C; linearno smanjivanje do 50 % (40 °C))
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K	
Stupanj zaprljanja	2	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	104
Materijali	metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4404/316L); gumena brtva za kontaktne zatičke: FPM; O-prsten: EPDM	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	2,5; (zaporne matice)

E70372



Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)

Momentni ključ, E70390


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm



Priključak

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.