


Razdjelnik plosnatog kabela sučelja AS

FC Splitter yelye II 3D/3G



Primjena

Primjena	za distribuciju napona AS-i ili vanjsko napajanje od 24 V
----------	---

Električni podaci

Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	8

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...60
Zaštita	IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K)

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX	II 3G Ex nA II T6 Gc X
	II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Mehanički podaci

Težina [g]	132,5
Materijali	metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4404/316L); gumena brtva za kontaktne zatike: FKM; Brtva: EPDM
Zakretni moment pritezanja [Nm]	2,5; (Ugradbeni vijak)

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	Momentni ključ: E70390
	Slijepi poklopac za plosnati kabel: E70299

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------