


Prolaz stijenke

Wall passage standard



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	8; (zatic 1+3: 4 A; zatic 2+4: 4 A)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 65; IP 67

Mehanički podaci


Težina	[g]	24,1
Materijali		Mjed niklovano; Brtva: FKM
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	1

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano






Prolaz stijenke

Wall passage standard

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano

