

Staklena vlaknena optika

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...80
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	3060
Ukupna duljina	[mm]	50000
Min. radijus savijanja	[mm]	77
Raspored vlakana		⊙
Promjer jezgre	[mm]	0,05
Promjer vlakna	[mm]	2 x 0,05
Vanjski promjer	[mm]	6
Materijal vlakna		Staklo
Materijal omota vlakna		PU

E74801



Staklena vlaknena optika

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Dodatna oprema	
Isporučka obuhvata	utikač: 4 x ST, ožičeno
Opaske	
Opaske	isporučeni oblik: namotan
Količina pakiranja	1 kom.