


E74000



Plosnati kabel sučelja AS

Flat cable 100 meter EPDM ye



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena
Dizajn	za uporabu u tehnologiji pomicanja izolacije

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
-------------	-----	----------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	7096
--------	-----	------

Opaske

Opaske	100 m isporučeni oblik: namotan
Količina pakiranja	100 m

Električni priključak

Kabel: 100 m, EPDM, bez halogena, Žuto; 2 x 1,5 mm²