

E74005



Plosnati kabel sučelja AS

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m



Primjena	
Posebno svojstvo	bez halogena
Električni podaci	
Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-40...85
Mehanički podaci	
Težina [g]	7744
Opaske	
Opaske	100 m isporučeno na kabelskom bubnju
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 100 m, EPDM, bez halogena, Žuto; 2 x 1,5 mm ²	