

E74012



Plosnati kabel sučelja AS

Flat cable 50 meter EPDM bk



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena
Primjena	vanjsko napajanje snage 24 V

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC
-------------	-----	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	3674
--------	-----	------

Opaske

Količina pakiranja	50 m
--------------------	------

Električni priključak

Kabel: 50 m, EPDM, bez halogena, crno; 2 x 1,5 mm²