




Plosnati kabel sučelja AS

Flat cable 100 meter PUR bk



Primjena		
Posebno svojstvo		bez halogena
Dizajn		za uporabu u tehnologiji pomicanja izolacije
Primjena		vanjsko napajanje snage 24 V
Električni podaci		
Radni napon	[V]	24 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Mehanički podaci		
Težina	[g]	6465
Opaske		
Opaske		100 m isporučeni oblik: namotan
Količina pakiranja		100 m
Električni priključak		
Kabel: 100 m, PUR, bez halogena, crno; 2 x 1,5 mm²		