




Plosnati kabel sučelja AS

Flat cable 100 meter TPE ye



Primjena		
Dizajn		za uporabu u tehnologiji pomicanja izolacije
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC; (Vršni napon 300 V)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...105
Mehanički podaci		
Težina	[g]	6742
Opaske		
Opaske		100 m isporučeni oblik: namotan
Količina pakiranja		100 m
Električni priključak		
Kabel: 100 m, TPE, Žuto; 2 x 1,5 mm²		