



Plosnati kabel sučelja AS

Flat cable 100 m Process bk



Primjena	
Dizajn	za uporabu u tehnologiji pomicanja izolacije
Primjena	prehrambena industrija; vanjsko napajanje snage 24 V
Električni podaci	
Radni napon	[V] 24 DC; (Vršni napon 300 V)
Radni uvjeti	
Temperatura okoline	[°C] -40...105
Mehanički podaci	
Težina	[g] 6791
Opaske	
Opaske	100 m isporučeni oblik: namotan
Količina pakiranja	100 m
Električni priključak	
Kabel: 100 m, TPE-PVC jedinjenje, crno; 2 x 1,5 mm²	