


Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FC Quick Connect M12



1 rupa za kabliske vezice



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 42 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
----------------	------------------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	17,7
Materijali		kućište: PA; O-prsten: FKM; Zaporna matica: Mjed niklovano; kontaktne igle: brončano pokositreno

Opaske

Opaske	Plosnati kabel ne smije završiti u uređaju.
Količina pakiranja	1 kom.



Poveznik za pomikanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FC Quick Connect M12

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,4...0,6 Nm



	kada se spoji na žuti plosnati kabel sučelja AS-i
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	kada se spoji na crni plosnati kabel
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.