




Umetni T-nastavak za pneumatske spojeve

AirBox push-in T-connect 10pcs



Primjena

Mediji	zrak pod pritiskom prema ISO 8573-1:2001
--------	--

Radni uvjeti

Radni tlak	[bar]	10; (min. -0,95)
Temperatura okoline	[°C]	-20...80

Mehanički podaci

Težina	[g]	120,1
Materijali	kućište: mjed obložen niklom / PA66; prsten za otpuštanje: polioksimetilen; nazubljena podloška: Plemeniti čelik; prsten za oblikovanje: NBR	
Cijevna armatura		8 mm
Promjer naglavka	[mm]	8

Opaske

Količina pakiranja	10 kom.
--------------------	---------