




Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela
sučelja AS

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Primjena		
Dizajn		AS-i
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	97,4
Materijali		kućište Gornji dio: PUR; kućište Baza: PA 6.6; vijak: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Opaske		
Opaske		Plosnati kabel ne bi smio završavati u razdjelniku. Za brtvljenje upotrijebite brtvilo plosnatog kabela ili kapicu koja se smanjuje pri zagrijavanju.
Količina pakiranja		1 kom.

E79995




Poveznik za pomikanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FC connector PVC V2A 2m

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Priključak



Smeđe	AS-i +
Plavo	AS-i -