




Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela
sučelja AS

FC connector, M12, V2A, 1m



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Dizajn	AS-i

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	82,7
Materijali		kućište Gornji dio: PUR; kućište Baza: PA 6.6; vijak: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaporna matica: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)


Opaske

Opaske	Plosnati kabel ne smije završiti u razdjelniku. Za brtvljenje upotrijebite brtvilo plosnatog kabela ili kapicu koja se smanjuje pri zagrijavanju.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno




E79998



Poveznik za pomikanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FC connector, M12, V2A, 1m

Priključak



1	AS-i +
3	AS-i -