




## Pločica sustava RFID

ID-TAG/22X3.0/06



## Primjena

|                             |      |          |
|-----------------------------|------|----------|
| Radna temperatura (aktivna) | [°C] | -25...90 |
| Vršna temperatura (pasivna) | [°C] | 120      |

## Električni podaci

|                                         |        |              |
|-----------------------------------------|--------|--------------|
| Frekvencija rada                        | [MHz]  | 13,56        |
| Veličina memorije                       | [bit]  | 896          |
| Vrsta memorije                          |        | EEPROM       |
| Vrsta čipa                              |        | ICODE SLIX   |
| Broj blokova                            |        | 28           |
| Veličina bloka                          | [Byte] | 4            |
| Jedinstveni identifikacijski broj (UID) | [Byte] | 8            |
| Standard sustava RFID                   |        | ISO 15693    |
| Maks. ciklusi očitavanja                |        | neograničeno |
| Maks. ciklusi ispisivanja               |        | 100000       |

## Radni uvjeti

|                          |      |           |
|--------------------------|------|-----------|
| Temperatura okoline      | [°C] | -25...90  |
| Temperatura skladištenja | [°C] | -25...120 |
| Zaštita                  |      | IP 68     |

## Testovi / odobrenja

|                        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Otpornost na udarce    | DIN IEC 68-2-27 | 40 g 18 ms        |
| Otpornost na vibracije | DIN IEC 68-2-6  | 10 g 10...2000 Hz |
| Radio odobrenje        |                 | ISO 15693         |

## Mehanički podaci

|               |      |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Težina        | [g]  | 18,65                                                                                                                                                                                                          |
| Vrsta montaže |      | Instalacija na metalne i nemetalne materijale; (pričvršćivanje vijaka ; ljepljenje na površinu ; Ako se radi o postavljanju na metalno postolje, označena strana treba biti na površini (oznaka: B ili točka)) |
| Dimenzije     | [mm] | Ø 22 / L = 3                                                                                                                                                                                                   |
| Materijali    |      | PA 9T                                                                                                                                                                                                          |

## Opaske

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Opaske             |         |
| Količina pakiranja | 10 kom. |



## Pločica sustava RFID

ID-TAG/22X3.0/06

## Drugi podaci

## Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ANT410 / DTI410                            | 6  |
| ANT411 / DTI411                            | 10 |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 15 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 15 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 5  |
| ANT600 / DTI600                            | 40 |

## udaljenost očitavanja kada se postavi na metal (mm)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ANT410 / DTI410                            | 6  |
| ANT411 / DTI411                            | 10 |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 8  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 16 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 20 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 25 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 10 |
| ANT600 / DTI600                            | -  |