




Pločica sustava RFID

ID-TAG/86X54/06



Primjena

Radna temperatura (aktivna) [°C]	-30...50
----------------------------------	----------

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	13,56
Veličina memorije [bit]	896
Vrsta memorije	EEPROM
Vrsta čipa	ICODE SLIX
Broj blokova	28
Veličina bloka [Byte]	4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte]	8
Standard sustava RFID	ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-30...50
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio odobrenje	ISO 15693	

Mehanički podaci

Težina [g]	57,2
Dimenzije [mm]	54 x 86 x 1
Materijali	PVC

Opaske

Količina pakiranja	10 kom.
--------------------	---------

E80407



Pločica sustava RFID

ID-TAG/86X54/06

Drugi podaci

Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230