




Pločica sustava RFID

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



ugradbena rupa: Ø 10,0 x 3,7 mm



Primjena

Radna temperatura (aktivna) [°C]	-40...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C]	90

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	13,56
Veličina memorije [bit]	896
Vrsta memorije	EEPROM
Vrsta čipa	ICODE SLIX
Broj blokova	28
Veličina bloka [Byte]	4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte]	8
Standard sustava RFID	ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...90
Zaštita	IP 68

Testovi / odobrenja

Radio odobrenje	ISO 15693
-----------------	-----------

Mehanički podaci

Težina [g]	5,4
Vrsta montaže	Kućište postavljeno prešanjem; Ugradnja u metal
Dimenzije [mm]	Ø 10,3 / L = 4
Materijali	kućište: PPA GF30; epoksi smola

Opaske

Količina pakiranja	10 kom.
--------------------	---------