


Pločica sustava RFID

ID-TAG/51x37x7,5



Primjena

Primjena

kodiranje metalnih rezervoara sustava RFID

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]

866...928

Veličina memorije [bit]

512

Vrsta memorije

EEPROM

Vrsta čipa

Alien Higgs 3

Identifikator oznake (TID) [Byte]

64

Elektronička šifra proizvoda (EPC)

96 bit

Standard sustava RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Maks. ciklusi očitavanja

neograničeno

Maks. ciklusi ispisivanja

100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-40...85

Temperatura skladištenja [°C]

-40...250

Zaštita

IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]

144,5

E80417



Pločica sustava RFID

ID-TAG/51x37x7,5

Vrsta montaže	nadogradnja / ugradnja
Dimenzije [mm]	51 x 36,3 x 7,5
Materijali	kućište: Najlon / PP

Opaske

Količina pakiranja	5 kom.
--------------------	--------

Drugi podaci

udaljenost očitavanja (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2