


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080MSS0002K08

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



Primjena

Posebno svojstvo

Zaštitni kabel

Električni podaci

Radni napon [V]

< 30 AC / < 36 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. ukupno strujno opterećenje [A]

2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]

148,5

Dimenzije [mm]

28 x 15 x 38

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080MSS0002K08

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, crno, zaštićen; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 1...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Priključak



boje prema DIN 47100

Boje žica :

BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto
screen =	zaslon