


Pojačivač impulsa

PULSE STRETCHER

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Dimenzije	[mm]	96 x 28 x 42
-----------	------	--------------

Primjena

Primjena	rastezanje vrlo kratkih impulsa za prilagodbu; primjerice za spore ulaze PLC-a
----------	--

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	10
Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 5

Ulazi

Ulazi	Ulazna razina: 24 V DC ($\pm 10\%$); duljina ulaznog impulsa (min.): 0,2 ms; vrijeme između dva ulazna impulsa (min.): 28 ms
-------	--

Izlazi

Izlazni signal	Izlazna razina: 24 V DC ($\pm 10\%$); duljina izlaznog impulsa: 25 ms ($\pm 10\%$); izlazna struja (max.): 10 mA
----------------	--

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	79,5
Dimenzije	[mm]	96 x 28 x 42
Materijali		plastika




Pojačivač impulsa

PULSE STRETCHER

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak



dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa

