




Pločica sustava RFID

ID-TAG/D30x20/01

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Radna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85
----------------------------------	----------

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	0,125
Veličina memorije [bit]	363
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Temperatura skladištenja [°C]	-25...180

Mehanički podaci

Težina [g]	23
Dimenzije [mm]	Ø 30 / L = 20
Materijali	PU

Opaske

Opaske	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Količina pakiranja	1 kom.