


Pločica sustava RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID oznaka
2 obilježavanje oznake položaja središte antene



Primjena

Primjena	Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama
Radna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C]	90

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	13,56
Veličina memorije [bit]	896
Vrsta memorije	EEPROM
Vrsta čipa	Vigo
Broj blokova	28
Veličina bloka [Byte]	4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte]	8
Standard sustava RFID	ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...90
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
---------------------	-----------------	------------



Pločica sustava RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radio odobrenje	ISO 15693	

Mehanički podaci

Težina	[g]	10
Kućište	Dogradbeno kućište za nosače rađevina	
Vrsta montaže	Instalacija na metalne i nemetalne materijale; (pričvršćivanje vijaka ; ljepljenje na površinu)	
Dimenzije	[mm]	18 x 33 x 16,9
Materijali	PBT Narančasto; PA crno	

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Drugi podaci

udaljenost očitavanja kada se postavi na metal (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15