




Pločica sustava RFID

ID-TAG/R30X10/04



Primjena

Radna temperatura (aktivna)	[°C]	-25...85
Vršna temperatura (pasivna)	[°C]	100

Električni podaci

Frekvencija rada	[MHz]	865...870
Veličina memorije	[bit]	128
Maks. ciklusi očitavanja		neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja		100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100

Mehanički podaci

Težina	[g]	8,75
Dimenzije	[mm]	Ø 30 / L = 10
Materijali		PU crno

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Drugi podaci

udaljenost očitavanja (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-