




Pločica sustava RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Primjena

Radna temperatura (aktivna) [°C]	-40...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C]	50

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	13,56
Veličina memorije [bit]	896
Vrsta memorije	EEPROM
Vrsta čipa	ICODE SLIX
Broj blokova	28
Veličina bloka [Byte]	4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte]	8
Standard sustava RFID	ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Temperatura skladištenja [°C]	-20...50

Testovi / odobrenja

Radio odobrenje	ISO 15693
-----------------	-----------

Mehanički podaci

Težina [g]	514
Vrsta montaže	ugradnja na nemetalne materijale; (samoljepljivo)
Dimenzije [mm]	30 x 65 x 0,1
Materijali	PP; ljepilo: HL2

Opaske

Količina pakiranja	500 kom.
--------------------	----------



Pločica sustava RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Drugi podaci

Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130